

Garant**VC.T 160404, Gatunek: HB7140-2**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261458 HB7140-2
GTIN	4067263329930
Klasa artykułu	21G

Opis

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160404
Materiał ostrza	HM
liczba wymian/ostrzy	2
promień naroża	0,4 mm
tolerancja	M
Łamacz wiórów	VM
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7140-2
głębokość skrawania a _p	0,5 - 2,5 mm

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia