

**Garant****VC.T 160408, Gatunek: HB7140-2**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261459 HB7140-2
GTIN	4067263329947
Klasa artykułu	21G

### Opis

VC.T 160408 HB7140-2 Gatunek: HB7140-2

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 200 m/min

### Opis techniczny

Gatunek	HB7140-2
powłoka	powlekane
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VC.T 160408
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Materiał ostrza	HM

liczba wymian/ostrzy	2
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 200 m/min
tolerancja	M
Łamacz wiórów	VM
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia