

Garant**VB.T 110304, Gatunek: HB7140-2****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261224 HB7140-2
GTIN	4067263329848
Klasa artykułu	21G

Opis**Opis techniczny**

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 200 m/min
Łamacz wiórów	VM
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7140-2
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Warunki skrawania	w znacznym stopniu nieciągły
liczba wymian/ostrzy	2

Zastosowanie główne	M
tolerancja	M
Materiał ostrza	HM
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia