



## Akumulatorowe wiertarko-wkrętarki udarowe ProCORE, Typ: GSB1890C



### Dane zamówienia

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 070106 GSB1890C |
| GTIN             | 4059952617343   |
| Klasa artykułu   | 03B             |

### Opis

#### Wykonanie:

**Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch** do najcięższych prac związanych z wkręcaniem wkrętów, wierceniem bądź wierceniem udarowym.

- **Elektroniczne zabezpieczenie ogni (ECP) chroni akumulator przed przegrzaniem i głębokim rozładowaniem.**
- **Elektroniczne zabezpieczenie silnika (EMP) chroni silnik przed przeciążeniem.**
- **Mechaniczne, wielostopniowe odcięcie momentu obrotowego.**
- **Praktyczny klips na pasek (nie dot. 070104).**
- **Zintegrowane oświetlenie diodowe, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora.**
- **Szybkomocujący uchwyt wiertarski.**

Z **bezsztotkowym silnikiem EC.**

**KickBackControl** z automatycznym rozłączeniem w przypadku zablokowania oraz jedynym w swoim rodzaju sprzęgłem precyzyjnym. GSB1890C), dzięki czemu optymalnie nadaje się do pracy w ciasnych miejscach. Możliwe doposażenie w moduł Connectivity. Przełączane sprzęgło precyzyjne zapobiega przekręceniu po osiągnięciu określonego momentu obrotowego, zmniejszając w ten sposób zużycie sprzęgła i powstający hałas.

Z hamulcem silnika.

#### w dostawie::

W komplecie 2 akumulatory litowo-jonowe ProCORE 18 V / 4,0 Ah, ładowarka i L-BOXX.

#### wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne i ładowarki zob. od nr 073851 i 073866.

## Opis techniczny

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| maks. moment obrotowy w materiałach miękkich                         | 36 Nm                       |
| maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w stali        | 13 mm                       |
| konstrukcja silnika  | Silnik bezszczotkowy        |
| zakres mocowania uchwyty szybko mocującego                           | 1,5 - 13 mm                 |
| oznaczenie producenta  | GSB 18V-90 C                |
| pojemność akumulatora  | 4 Ah                        |
| Liczba dołączonych akumulatorów                                      | 2                           |
| Opakowanie   | Walizka systemowa (L-Boxx)  |
| odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie       | Bosch 18 V                  |
| maks. prędkość obrotowa na 2. biegu                                  | 2100 min <sup>-1</sup>      |
| typowe zastosowanie  | Strong                      |
| rodzaj akumulatora   | litowo-jonowy               |
| maks. moment obrotowy w materiałach twardych                         | 64 Nm                       |
| maksymalna $\varnothing$ wiertła krętego do wiercenia w drewnie      | 68 mm                       |
| maksymalna $\varnothing$ wiercenia otworów wiertłem krętym w betonie | 13 mm                       |
| zasilanie energią  | Zasilanie sieciowe          |
| Napięcie akumulatorów  | 18 V                        |
| liczba uderzeń   | 28500 min <sup>-1</sup>     |
| Rodzaj produktu  | Wiertarko-wkrętarka udarowa |

## Akcesoria

Akumulator litowo-jonowy typ akumulatora, napięcie B18 V

073851 B18