



Wiertarko-wkrętarki akumulatorowe ProCORE, Typ: GSR1890C



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070245 GSR1890C
GTIN	4059952617244
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

- **Kompaktowe, wydajne akumulatorowe wiertarkowkrętarki, obroty prawe/lewe.**
- **Oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów.**
- **Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania.**
- **Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania.**
- **Miękki uchwyt.**

KickBack-Control z automatycznym rozłączeniem w przypadku zablokowania oraz jedynym w swoim rodzaju złączu precyzyjnym i hamulcem silnikowym. Uchwyt wiertarski metalowy Auto-Lock 13 mm. Wysoki moment obrotowy.

Możliwe doposażenie o moduł **Connectivity**.

w dostawie::

W komplecie 2x akumulator litowo-jonowy, ładowarka szybkiego działania i L-BOXX.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 – 073867.

Opis techniczny

maks. moment obrotowy w materiałach twardych	64 Nm
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
masa	1,1 kg
maksymalna \varnothing wiertła krętego do wiercenia w drewnie	68 mm
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	36 Nm
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 min ⁻¹
zakres mocowania uchwytu szybkomocującego	1,5 - 13 mm
złącze	złącze Bluetooth
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
pojemność akumulatora	4 Ah
Liczba dołączonych akumulatorów	2
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Napięcie akumulatorów	18 V
oznaczenie producenta	GSR 18V-90 C
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 - 2100 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	18V
USP2	Silnik bezszczotkowy, zakres mocowania uchwytu szybkomocującego 1,5-13, w L-Boxx