



Akumulatorowa wiertarkowkrętarka bez akumulatora, Typ: GSR1890C



Dane zamówienia

Numer katalogowy	070246 GSR1890C
GTIN	4059952617213
Klasa artykułu	03B

Opis

Wykonanie:

- **Kompaktowe, wydajne akumulatorowe wiertarkowkrętarki, obroty prawe/lewe.**
- **Oświetlenie diodowe miejsca pracy i wskazania stanu naładowania akumulatorów.**
- **Wielostopniowa regulacja momentu obrotowego dla zapewnienia precyzyjnego dokręcania.**
- **Elektroniczna regulacja prędkości obrotowej dla precyzyjnego nawiercania i dokręcania.**
- **Miękki uchwyt.**

Możliwe doposażenie w moduł **Connectivity**.

w dostawie::

Łącznie z L-BOXX, **bez** akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Odpowiednie akumulatory zamienne, zestawy startowe i ładowarki zob. od nr. 073851 i nr. 073863 – 073867.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Bosch 18 V

oznaczenie producenta: GSR 18V-90 C

Liczba dołączonych akumulatorów: 0

rodzaj akumulatora: litowo-jonowy

Napięcie akumulatorów: 18 V

konstrukcja silnika: Silnik bezszczotkowy

maks. moment obrotowy w materiałach miękkich: 36 Nm

Opis techniczny

robocze prędkości obrotowe (2. stopień)	0 - 2100 min ⁻¹
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w stali	13 mm
konstrukcja silnika	Silnik bezszczotkowy
zakres mocowania uchwyty szybko mocującego	1,5 - 13 mm
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
maks. moment obrotowy w materiałach twardych	64 Nm
maksymalna Ø wiertła krętego do wiercenia w drewnie	68 mm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
maks. wibracje wg EN	<2,5 m/s ²
typowe zastosowanie	Strong
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 18 V
Napięcie akumulatorów	18 V
robocze prędkości obrotowe (1. stopień)	0 min ⁻¹
oznaczenie producenta	GSR 18V-90 C
masa	1,1 kg
maks. moment obrotowy w materiałach miękkich	36 Nm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Rodzaj produktu	Wiertarko-wkrętarka
USP1	18V
USP2	Silnik bezszczotkowy, z okładziną Softgrip, bez akumulatora, w L-Boxx