

**Latarki LED z akumulatorem, 12 V, Typ: GLI12300****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	073203 GLI12300
GTIN	3165140876179
Klasa artykułu	03B

Opis**Wykonanie:**

Lampa robocza 12 V wyposażona w 10 diod LED z dwoma stopniami jasności. Kąt regulowany do 200°, hak do zawieszenia, karabińczyk i zintegrowany magnes.

w dostawie::

Latarka akumulatorowa bez akumulatora i ładowarki.

wskazówka:

Pasujące akumulatory zamienne i ładowarki są dostępne pod nr 073851– 073866.

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	12 V
masa z akumulatorkiem	0,3 g
Liczba dołączonych akumulatorów	1
Strumień światła	300 lm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Masa bez akumulatorów	0,15 g

oznaczenie producenta	GLI 12V-300
czas świecenia	3 h
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
strefa wg ATEX	brak
Źródło światła	Lampki LED
Atrybut nazwy produktu	12 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Bosch 12 V
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa