

Garant GRIDLINE

**Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi, wysokość: 2000mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940803 2000
GTIN	4067263559900
Klasa artykułu	9GI

**Opis****Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 20×20G. Pasujące szuflady: 16×16G (zamawiać oddzielnie)  
Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanymi nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

**Powłoka lakiernicza:**

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

**wskazówka:**

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

**Opis techniczny**

masa	49 kg
wysokość użytkowa	1845 mm
Typ szafy	Szafa podstawowa

Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
głębokość	500 mm
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
ComfortClose	nie
głębokość w G	20
szerokość w G	20
szerokość	500 mm
wysokość	2000 mm
Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy z półkami