

Garant GRIDLINE

Szafa podstawowa z drzwiami skrzydłowymi, pełnymi, wysokość: 2000mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	940801 2000
GTIN	4067263559092
Klasa artykułu	9GI

Opis**Wykonanie:**

Szafa bez wyposażenia 20×20G. Pasujące szuflady: 16×16G (zamawiać oddzielnie)
Mocowanie półek w odstępach co 25 mm. Drzwi wzmocnione od wewnątrz, zamykane uchwytem z 2-komponentową powłoką Haptoprene®, z zamkiem patentowym. Cokół niwelujący z regulowanym nóżkami do wyrównania nierówności podłoża.

Powłoka lakiernicza:

Korpus – szary jasny RAL 7035, drzwi – antracyt RAL 7016, **lakier proszkowy.**

wskazówka:

Półki i akcesoria do szaf GridLine – patrz nr 940501–940710 i grupa 95.

Zgodnie z wymogami certyfikatu TÜV GS wszystkie szafy należy koniecznie zabezpieczyć przed przewróceniem.

Opis techniczny

Fronty szafek	z drzwiami skrzydłowymi, przeszklonymi
głębokość	500 mm
masa	49 kg

głębokość w G	20
wysokość użytkowa	1845 mm
szerokość w G	20
ComfortClose	nie
Typ szafy	Szafa podstawowa
szerokość	500 mm
Uchwyt do pozycjonowania	średnie
wysokość	2000 mm
Elektroniczny system zamykający – możliwy do przebrojenia	tak
Grubość materiału	0,9 mm
Nośność wewnętrznej obudowy szafy	1000
Kąt rozwarcia drzwi	250 stopni
Regulacja wysokości co	25
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Wybór kolorów	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Rodzaj produktu	Szafy z półkami