



## Latarki LED z akumulatorem Wersja 0 bez akumulatora, 18,0 V, Typ: M18HOAL



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	073211 M18HOAL
GTIN	4058546340513
Klasa artykułu	07A

### Opis

#### Wykonanie:

Solidne latarki z akumulatorem litowo - jonowym, z silnym strumieniem światła.

- **Reflektor powodziowy LED z technologią Trueview™ i głowicą obracaną o 120°.**
- **Hybrydowe źródło energii: działa z akumulatorem 18 V lub z przewodem.**

#### Pasuje do:

Akumulatory Milwaukee 18 V (nr 073816 MB18 i 073827 MB18).

#### w dostawie::

**Latarka akumulatorowa bez akumulatora.**

### Opis techniczny

zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Źródło światła	Moduł LED
Napięcie akumulatorów	18 V

strumień światła, stopień 2	2000 lm
Strumień światła	4000 lm
oznaczenie producenta	M18 HOAL
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
strumień światła, stopień 3	1200 lm
Atrybut nazwy produktu	18,0 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 18 V
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa