



## Wysokowydajne frezy 7792VX, z gwintem, Ø D / liczba ostrzy Z: 32/2mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	221905 32/2
GTIN	4059782504790
Klasa artykułu	28R

### Opis

#### Opis:

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

### Opis techniczny

Ø ostrzy $D_c$	32 mm
długość całkowita $L_{ges}$	43 mm
wielkość płytek skrawających	12
pasująca wymienna płytka skrawająca	XD.. 1205
śruba mocująca płytki obracane	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø $D_3$	11 mm
maksymalna głębokość skrawania $a_{p\ maks.}$	2,5 mm
gwint uchwytu M	M16
Liczba ostrzy Z	2
chłodzenie wewnętrzne	tak
Długość rampingu dla $\alpha_{maks.}$	10,3 mm

Frez obiegowy $\varnothing D_{\min.}$	43 mm
Kąt rampingu $\alpha_{\max.}$	1,67 stopni
Frez obiegowy $\varnothing D_{\max.}$	62 mm
wykonanie chwytu	z gwintem
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

## Akcesoria

Śruby mocujące	229908
----------------	--------