


Garant**Zestaw wiertel miniaturowych z HSS-E-PM. N, bez powłoki, Ø DC -0,004:
1,15mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	112305 1,15
GTIN	4067263761228
Klasa artykułu	11A

Opis**Wykonanie:**

Specjalne wiertła ze wzmocnionym chwytem, z małym biciem promieniowym i precyzyjnym zaszlifowaniem wierzchołka.

Zalecenie:**Maksymalna głębokość wiercenia:**

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c.$$

Opis techniczny

liczba wiertel	5
Liczba ostrzy Z	2
chwyt	chwyt walcowy z h8
Ø chwytu D_s	1,5 mm
Długość rowków wiórowych L_c	9 mm
posuw f w stali $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,041 mm/obr.
Długość całkowita L	25 mm
powłoka	bez powłoki
Materiał ostrza	HSS E PM
norma	DIN 1899 A

typ	N
Tolerancja \varnothing nominalnej	0 / -0,004
kąt wierzchołkowy	118 stopni
chłodzenie wewnętrzne	nie
pierścień barwny	bez
Rodzaj produktu	Wiertła kręte

Dane użytkownika

	przydatność	V_c	kod ISO
aluminium tworzywa sztuczne	nadaje się	70 m/min	N
aluminium (dające krótki wiór)	nadaje się	45 m/min	N
Al > 10% Si:	nadaje się warunkowo	40 m/min	N
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się	40 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	30 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	25 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	10 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	8 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	12 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się	5 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	25 m/min	K
CuZn	nadaje się	80 m/min	N
uniw.	nadaje się warunkowo		
olej	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się		

