



## Dynaswivel® Obrotowe przyłącza węża, gwint przyłączeniowy zewnętrzny: 3/8cal



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	080190 3/8
GTIN	616026954618
Klasa artykułu	03R

### Opis

#### Wykonanie:

Opatentowane uniwersalne aluminiowe przyłącze węża. Konstrukcja **ułożyskowana obrotowo w dwóch punktach w zakresie 360°** umożliwia swobodny ruch przyłączonych narzędzi i eliminuje siły naciągu.

### Opis techniczny

wydajność przepływu	21,25 l/s
gwint przyłączeniowy zewnętrzny	NPT cal
oznaczenie producenta	Dynaswivel 3/8 cala
przyłącze pneumatyczne	3/8 cal
Rodzaj produktu	Złączka

