



Latarki LED z akumulatorem Wersja 0 bez akumulatora, 12,0 V, Typ: M12UCL



Dane zamówienia

Numer katalogowy	073210 M12UCL
GTIN	4058546361501
Klasa artykułu	07A

Opis

Wykonanie:

Solidne latarki z akumulatorem litowo - jonowym, z silnym strumieniem światła. Lampa warsztatowa i montażowa LED.

- **Z przegubem obrotowym, regulowana 300° w poziomie i 180° w pionie.**
- **Podstawa magnetyczna i duża magnetyczna tacka.**

Pasuje do:

akumulatorów Milwaukee 12 V MB12.

w dostawie::

Latarka akumulatorowa bez akumulatora i bez ładowarki.

Opis techniczny

Strumień światła	1200 lm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
strumień światła, stopień 2	800 lm
oznaczenie producenta	M12 UCL
Liczba dołączonych akumulatorów	0
Napięcie akumulatorów	12 V
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy

Źródło światła	Moduł LED
strumień światła, stopień 3	600 lm
Atrybut nazwy produktu	12,0 V
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Milwaukee typ B 12 V
Rodzaj produktu	Lampa warsztatowa