

HEDI

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego, Typ: 25V



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081118 25V
GTIN	4003644024810
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe HEDI® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.

Niedrogie, w pełni plastikowe bębny kablowe HEDI® o średnicy bębna 250 mm.

- **Nachylenie pod kątem 3 stopni zapewnia większą swobodę ruchów i wygodę noszenia.**
- **Możliwość prostego montażu na ścianie.**

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Opis techniczny

Dostępny system diagnostyczny	nie
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
stopień ochrony IP	IP 20

materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
kolor kabla	czerwony
napięcie znamionowe	250 V
rodzaj przewodu	3G1,5
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16 A) W
materiał kabla	PVC
długość przewodu	25 m
liczba gniazd wtykowych	4
klasa przewodu	H05VV-F
Rodzaj produktu	Bębny kablowe