

## HEDI

### Bębny kablowe z tworzywa sztucznego dla państw F, B, PL i CZ, Typ: 50V



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081119 50V
GTIN	4003644024841
Klasa artykułu	08B

#### Opis

##### Wykonanie:

Bębny kablowe HEDI® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.

Niedrogie, w pełni plastikowe bębny kablowe HEDI® o średnicy bębna 250 mm.

- **Nachylenie pod kątem 3 stopni zapewnia większą swobodę ruchów i wygodę noszenia.**
- **Możliwość prostego montażu na ścianie.**

Z gniazdami wtykowymi zgodnymi z przepisami **Francji, Belgii, Polski i Czech.**

##### Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing < 12$  mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

#### Opis techniczny

materiał kabla	PVC
rodzaj przewodu	3G1,5
stopień ochrony IP	IP 20

klasa przewodu	H05VV-F
materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
kolor kabla	czerwony
liczba gniazd wtykowych	4
napięcie znamionowe	250 V
długość przewodu	50 m
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16 A) W
Dostępny system diagnostyczny	nie
Rodzaj produktu	Bębny kablowe