

HEDI

Bębny kablowe z tworzywa sztucznego, Typ: 50V



Dane zamówienia

Numer katalogowy	081118 50V
GTIN	4003644024834
Klasa artykułu	08B

Opis

Wykonanie:

Bębny kablowe HEDI® są synonimem jakości „Made in Germany” i trwałości. Korpus bębna własnego projektu zapewniają optymalne prowadzenie przewodów. Zintegrowany wyłącznik obrotów zapobiega przypadkowemu obracaniu się bębna. Wszystkie bębny kablowe są wyposażone w wyłączniki termiczne.

Niedrogie, w pełni plastikowe bębny kablowe HEDI® o średnicy bębna 250 mm.

- **Nachylenie pod kątem 3 stopni zapewnia większą swobodę ruchów i wygodę noszenia.**
- **Możliwość prostego montażu na ścianie.**

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o $\varnothing < 12$ mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

Opis techniczny

kolor kabla	czerwony
klasa przewodu	H05VV-F
liczba gniazd wtykowych	4

rodzaj przewodu	3G1,5
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
stopień ochrony IP	IP 20
moc znamionowa w stanie rozwiniętym	3500 (16 A) W
Dostępny system diagnostyczny	nie
długość przewodu	50 m
materiał kabla	PVC
napięcie znamionowe	250 V
Rodzaj produktu	Bębny kablowe