



Nitownice akumulatorowe do nitów jednostronnie zamykanych Birdie®, typ: CAS



Dane zamówienia

Numer katalogowy	770501 CAS
GTIN	400708111973
Klasa artykułu	74A

Opis

Wykonanie:

Bezprzewodowy przyrząd o szerokim zastosowaniu.

Zalety:

Wysoka prędkość robocza przy jednoczesnej dużej wydajności, elektroniczne sterowanie zapewnia bezpieczeństwo działania.

Mały, poręczny i waży zaledwie 900 g bez akumulatora. Końcówki oznaczone kolorami ułatwiają przypisanie do używanego nitu jednokierunkowego. Niezwykle łatwa i szybka wymiana końcówek oraz konserwacja szczęk uchwytowych bez użycia narzędzi. Przezroczysty pojemnik umożliwia stałą kontrolę ilości pozostałych trzpieni nitów. Dzięki nowej funkcji Click & Twist pojemnik można szybko i łatwo opróżnić.

w dostawie::

W zestawie akumulator litowo-jonowy przesuwany nr 770524 i ładowarka nr 770528 wielk. CAS w **L-BOXX**. Nasadki 17 / 24; 17 / 27; 17 / 29 i 17 / 32.

Opakowanie: Walizka systemowa (L-Boxx)

odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie: Typ CAS 18 V

skok przyrządu: 25 mm

do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do: 5 mm

siła osadzania: 10000 N

pojemność akumulatora: 2 Ah
Napięcie akumulatorów: 18 V
masa z akumulatorkiem: 1,3 kg

Opis techniczny

Napięcie akumulatorów	18 V
masa z akumulatorkiem	1,3 kg
pojemność akumulatora	2 Ah
siła osadzania	10000 N
skok przyrządu	25 mm
rodzaj akumulatora	litowo-jonowy
Liczba dołączonych akumulatorów	1
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
do nitów zrywanych z wszystkich materiałów do	5 mm
odpowiedni dostawca akumulatorów / typ akumulatorów / napięcie	Typ CAS 18 V
Opakowanie	Walizka systemowa (L-Boxx)
Rodzaj produktu	Przyrząd do nitów zrywanych