

**Para rękawic, Rozmiar rękawic: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094342 6
GTIN	4067263783404
Klasa artykułu	02H

Opis**Wykonanie:**

rękawice montażowe z powłoką PU do prac precyzyjnych w suchym otoczeniu. Dobre wycucie i wysoka przepuszczalność powietrza. Szczególnie nadają się do precyzyjnej manipulacji małymi komponentami elektronicznymi, prac konserwacyjnych, przeglądów, prac montażowych.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

wskazówka:

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Przyjazne dla środowiska, opakowanie w 100% wolne od plastiku.

Opis techniczny

Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
rozmiar rękawic	6
Kategoria ochrony	Kategoria II
zawartość	12

Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
EN 388.	4131X
materiał podłoża	Poliamid
powłoka	PU
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	precyzja
długość	255 mm
kolor	czarny
Technologia tkania	13G
AQL	G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne