

**Para rękawic, Rozmiar rękawic: 9****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	094343 9
GTIN	4067263783503
Klasa artykułu	02H

**Opis****Wykonanie:**

rękawice montażowe z powłoką PU do prac precyzyjnych w suchym otoczeniu. Dobre wycucie i wysoka przepuszczalność powietrza. Szczególnie nadają się do precyzyjnej manipulacji małymi komponentami elektronicznymi, prac konserwacyjnych, przeglądów, prac montażowych.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**wskazówka:**

Minimalna wielkość zamówienia odpowiada jednostce opakowaniowej (VPE) albo jej wielokrotności.

Przyjazne dla środowiska, opakowanie w 100% wolne od plastiku.

**Opis techniczny**

rozmiar rękawic	9
Kategoria ochrony	Kategoria II
Rodzaj rękawic	Rękawice uniwersalne
zawartość	12

Właściwości rękawic	Przyjazna dla skóry alergików
EN 388.	4131X
materiał podłoża	Poliamid
powłoka	PU
wariant powłoki	Wewnętrzna strona dłoni
zakres zastosowania	precyzja
długość	255 mm
kolor	szare
Technologia tkania	13G
AQL	G-II 1,0 krytycznych, G-II 2,5 dla poważnych, G-II 4,0 dla drobnych.
zastosowanie	wielorazowe
Rodzaj produktu	Rękawice uniwersalne