

Uchwyt do obudowy komputera, regulowany, Typ: 1



Dane zamówienia

Numer katalogowy	928756 1
GTIN	4016139315829
Klasa artykułu	91P

Opis

Wykonanie:

Uchwyt na obudowę do komputera w konstrukcji z litej stali do montażu poziomego lub pionowego pod blatem roboczym. Z możliwością regulacji wysokości i szerokości. Do zabezpieczenia komputera pod blatem stołu (zmniejsza możliwość zanieczyszczenia). Uchwyt ogranicza przestrzeń na nogi.

Pasuje do:

Obudowy wieżowe szerokość 88 – 203 mm, głębokość 300 – 533 mm; obudowy do komputera stacjonarnego, szerokość 335 – 465 mm, głębokość 175 – 280 mm.

Powłoka lakiernicza:

Czarny.

Opis techniczny

nośność	10 kg
głębokość	485 mm
szerokość	147 mm
wysokość	365 mm

materiał	drewno
kolor	czarny
materiał montażowy w zakresie dostawy	tak
możliwość wyboru lakieru specjalnego	nie
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu)	10 kg
Rodzaj produktu	Uchwyt na obudowę do komputera