

Garant**Oprawki kształt AD z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 30 A = 100, Ø mocowania D1: 16mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 302591 16 |
| GTIN | 4067263983958 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis

Wykonanie:

Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. **Z zamykanymi kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Śruba mocująca zamienna nr 309900 | 16 |
| Ø zewn. D | 48 mm |
| wymiar A długości wysięgu | 100 mm |
| Ø mocowania D ₁ | 16 mm |
| adapter | BT 30 A = 100 |
| norma | DIN 6359 |
| Norma na uchwyt | JIS B6339 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-2 |

| | |
|---|--------------------------------------|
| Kształt | AD |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ . |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 μm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Rodzaj produktu | Stożkowe uchwyty zaciskowe |