

Garant**Oprawki kształt AD z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 30 A = 100, Ø mocowania D1: 6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302591 6
GTIN	4067263983910
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Wszystkie uchwyty przetoczone na twardo (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. **Z zamykanymi kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z boczną powierzchnią zabierakową w części chwytowej wg norm DIN 1835 B i DIN 6535 HB.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

Śruba mocująca zamienna nr 309900	6
Ø mocowania D ₁	6 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø zewn. D	25 mm
adapter	BT 30 A = 100
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2

Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Stożkowe uchwyty zaciskowe