

Garant

Oprawki do tulejek zaciskowych ER, Kształt AD, BT 30 A = 100, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 20

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302752 20
GTIN	4067263002543
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.

- **Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!). Klasa wyważenia G 2,5 / 25 000 obr./min.**
- **Nakrętka mocująca precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min).**
- **Zoptymalizowane właściwości pod kątem zużycia lub przeniesienie momentu obrotowego dzięki powlekanym, precyzyjnym nakrętkom mocującym.**

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg **DIN 6499 kształt A i kształt B.**

w dostawie::

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 – 309745 lub nr 613300. Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

wskazówka:

Odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.

Opis techniczny

Ø zewn. D	34 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm

zakres mocowania	1 - 13 mm
do tulejek zaciskowych ER	20
Klucze mocujące ER,	20
Zamienne nakrętki mocujące ER	20
adapter	BT 30 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową