

**Garant****Klucze nasadowe z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene, rozwartość klucza: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	622152 10
GTIN	4067263012641
Klasa artykułu	61C

**Opis****Wykonanie:**

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana. **Od rozm. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.**

**Opis techniczny**

długość grotu	160 mm
długość całkowita	273 mm
rozwartość klucza	10 mm
6-kąt do wspomagania kluczem	13 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
uchwyt kształtowy	ergonomiczna, prosta
materiał grotu	Stal chromowo-wanadowa
materiał uchwyty	2-komponentowe tworzywo Haptoprene
powierzchnia grotu	niklowana i chromowana
grot i uchwyt rozłączne	nie
z przedłużaczem (-ami) grotu	nie

Rodzaj produktu

Klucze nasadowe