

Garant

Wkrętaki nasadowe zuchwytem poprzecznym z2-komponentową powłoką Haptoprene, długość ostrza 200 mm, rozwartość klucza: 12mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	622552 12
GTIN	4067263012719
Klasa artykułu	61C

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie wykonany, głęboki klucz z gniazdem 6-kątnym.

Ergonomiczny uchwyt poprzeczny z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Grot ze stali chromowo-wanadowej. Powierzchnia niklowana i chromowana.

Opis techniczny

rozwartość klucza	12 mm
długość całkowita	275 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętak do śrub TORX®
Rodzaj produktu	Klucze nasadowe