

**Garant****Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene, szerokość ostrza b: 5,5mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 660032 5,5    |
| GTIN             | 4067263013464 |
| Klasa artykułu   | 61F           |

**Opis****Wykonanie:**

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej. **Od rozm. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.**

**Zastosowanie:**

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

**Opis techniczny**

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| grot przelotowy                       | nie                    |
| sześciokąt napędowy                   | nie                    |
| końcówka grotu                        | czarny                 |
| długość grotu                         | 120 mm                 |
| długość całkowita                     | 220 mm                 |
| szerokość ostrza b                    | 5,5 mm                 |
| grubość ostrza a                      | 1 mm                   |
| kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętaki płaskie       |
| wykonanie chwytu                      | okrągłe                |
| końcówka do pobijania                 | nie                    |
| materiał                              | Stal chromowo-wanadowa |

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| materiał uchwytu | 2-komponentowe<br>tworzywo Haptoprene |
| powierzchnia     | niklowana i chromowana                |
| Rodzaj produktu  | Wkręta                                |