

Garant**Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene, szerokość ostrza b: 6,5mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660032 6,5
GTIN	4067263013471
Klasa artykułu	61F

Opis**Wykonanie:**

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej. **Od rozm. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.**

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

Opis techniczny

długość grotu	140 mm
grot przelotowy	nie
długość całkowita	245 mm
grubość ostrza a	1,2 mm
końcówka grotu	czarny
sześciokąt napędowy	nie
szerokość ostrza b	6,5 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
wykonanie chwytu	okrągłe
końcówka do pobijania	nie
materiał	Stal chromowo-wanadowa

materiał uchwytu	2-komponentowe tworzywo Haptoprene
powierzchnia	niklowana i chromowana
Rodzaj produktu	Wkręta