

Garant**Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene, szerokość ostrza b: 8mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	660032 8
GTIN	4067263013488
Klasa artykułu	61F

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej. **Od rozm. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.**

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

Opis techniczny

długość grotu	160 mm
szerokość ostrza b	8 mm
sześciokąt napędowy	tak
grubość ostrza a	1,2 mm
6-kąt do wspomagania kluczem	13 mm
końcówka grotu	czarny
długość całkowita	270 mm
grot przelotowy	nie
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
wykonanie chwytu	okrągłe
końcówka do pobijania	nie

materiał	Stal chromowo-wanadowa
materiał uchwytu	2-komponentowe tworzywo Haptoprene
powierzchnia	niklowana i chromowana
Rodzaj produktu	Wkręta