

Garant**Zestaw wkrętek do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene, Liczba wkrętek: 6****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	660036 6
GTIN	4067263013518
Klasa artykułu	61F

Opis**Wykonanie:**

Ergonomicznie ukształtowany **uchwyt** z przyczepną powłoką **Haptoprene** i odpornym na uderzenia rdzeniem z tworzywa sztucznego. Dzięki specjalnej strukturze powierzchni uchwyt nie ślizga się również w wilgotnych, zabrudzonych olejem dłoniach. **Grot** ze stali chromowo-wanadowej. **Od rozm. 8 z 6-kątem do wspomagania kluczem.**

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.

Zawartość:

po 1 wkrętku nr 660032: wielk. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10

Opis techniczny

liczba wkrętek	6
sześciokąt napędowy	tak
kształt czopu lub gniazda wyjściowego	Wkrętaki płaskie
wykonanie chwytu	okrągłe
końcówka do pobijania	nie
materiał	Stal chromowo-wanadowa
materiał uchwytu	2-komponentowe tworzywo Haptoprene

powierzchnia	niklowana i chromowana
końcówka grotu	czarny
nieiskrzący	nie
zabezpieczenie przed staczaniem	nie
obrotowa nasadka	nie
grot przelotowy	nie
Rodzaj produktu	Wkrętaki

Akcesoria

Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 3,5 mm	660032 3,5
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 4 mm	660032 4
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 5,5 mm	660032 5,5
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 6,5 mm	660032 6,5
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 8 mm	660032 8
Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem 2-komponentowym Haptoprene szerokość ostrza b 10 mm	660032 10