

**Garant****Oprawki do głowic frezarskich z otworami doprowadz. chłodziwo, kształt ADB, BT 30 A = 100,  $\varnothing$  trzpienia d1: 27mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303012 27
GTIN	4067263002673
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

Chwył stożkowy, czop mocujący i powierzchnie oporowe kołnierza – szlifowane. Wszystkie chwyty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Klasa wyważenia G2,5 / 25 000 obr./min. Kształt ADB.

Z 4 kanalikami doprowadzającymi chłodziwo.

**w dostawie::**

Śruba mocująca frezy.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308802. Odpowiedni klucz specjalny nr 309840.

**Opis techniczny**

$\varnothing$ trzpienia d <sub>1</sub>	27 mm
Zamienna śruba dociągająca frez nr 309860 / 309861	27
wymiar A długości wysięgu	100 mm
odpowiedni klucz specjalny nr 309840	27
$\varnothing$ zewn. D	50 mm
adapter	BT 30 A = 100
norma	DIN 6357
Norma na uchwyt	ISO 7388-2

Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 5 μm
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki do głowic frezarskich