

Garant

Oprawki do tulejek zaciskowych ER, Kształt AD, BT 40 A = 100, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 40mm

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303720 40
GTIN	4067263014010
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane. Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca). Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.

- **Wysokiej jakości precyzyjna nakrętka mocująca.**
- **Nakrętka mocująca precyzyjnie wyważona (G2,5 / 25 000 obr./min).**
- **Zoptymalizowane właściwości pod kątem zużycia lub przeniesienie momentu obrotowego dzięki powlekanym, precyzyjnym nakrętkom mocującym.**

Zalety:

Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:

- **Lepsza jakość powierzchni**
- **Większa trwałość narzędzi**
- **Stale osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)**
- **Większa dokładność ruchu obrotowego**

Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

Podwójny styk stożka i płaskiej powierzchni zapewnia bardziej stabilne i dokładniejsze mocowanie:

- **Lepsza jakość powierzchni**
- **Większa trwałość narzędzi**
- **Stale osadzenie we wrzecionie, (również przy dużych prędkościach obrotowych)**
- **Większa dokładność ruchu obrotowego**

Uchwyt ze stykiem dwupunktowym BT można również stosować w standardowych wrzecionach maszyn BT – i na odwrót. Zalety styku dwupunktowego dotyczą jednak tylko uchwytu i wrzeciona z tego rodzaju stykiem.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg **DIN 6499 kształt A i kształt B.**

w dostawie::

Z nakrętką mocującą ER.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 – 309720 lub nr 613300, nakrętki mocujące ER 309610.

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

wskazówka:

Odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø zewn. D	63 mm
a	1 mm
Klucze mocujące ER nr 309680	40
do tulejek zaciskowych ER	40
zakres mocowania	3 - 26 mm
Nakrętki mocujące ER zamienne nr 309580	40
adapter	BT 40 A = 100
norma	DIN 6359
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	AD
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
wersja	BT-DC
z otworem na Balluffchip	tak

Rodzaj produktu

Stożkowe uchwyty zaciskowe

Akcesoria

Klucze mocujące ER do uchwytów tulei zaciskowych ER 40

309680 40