

**Garant****Oprawki termokurczliwe Ze szczelinami kanalików chłodziwa, SK 40 krótki, Ø mocowania D1: 3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302362 3
GTIN	4067263778387
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- **Stal żaroodporna.**
- **Z 4 szczelinami kanalików chłodziwa w otworze mocującym.**
- **Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.**

**Zalety:**

Lepsze chłodzenie bezpośrednio na chwycie narzędzia. **Ułatwia luzowanie narzędzi o małych średnicach.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania frezów i wiertel z chwytakiem walcowym w tolerancji h6. Do przyrządów indukcyjnych, kontaktowych i na gorące powietrze.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308600–308800, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

**Opis techniczny**

Ø zewn. D	17 mm
wymiar A długości wysięgu	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	3 mm
adapter	SK 40 krótki

Norma na uchwyt	ISO 7388-1
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
z otworem na Balluffchip	tak
Otwór kanalika chłodzącego	tak
Rodzaj produktu	Oprawki hydrauliczne