

**Garant**

**Oprawki termokurczliwe kształt ADB z kanalikami doprowadz. chłodziwo, BT 50 A = 100, Ø mocowania D1: 8mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303437 8
GTIN	4067263014416
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- **Możliwość regulacji długości narzędzi na odcinku 10 mm (od Ø 6).**
- **Wielk. 3–5 do HM, od rozm. 6 do HSS i HM.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

**Norma:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Wyp. dodatkowe:**

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrządy do oprawek termokurczliwych 354210–354400.

**Opis techniczny**

Ø mocowania D <sub>1</sub>	8 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø zewn. D	27 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
adapter	BT 50 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 7388-2

Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe