

**Garant****Oprawki do tulejek zaciskowych ER,, PSC 50 A = 100, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 16****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308517 16
GTIN	4067263014638
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytty przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych ER, wg normy DIN 6499 – kształt A i B.

**w dostawie::**

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

**Wyp. dodatkowe:**

Tuleje zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, rurka chłodziwa nr 309885 i klucz nasadowy nr 309893.

Rurka do chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885 i 309893.

**Opis techniczny**

zakres mocowania	0,5 - 10 mm
wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø zewn. D	28 mm
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610	16

adapter	PSC 50 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową