

Garant**Oprawki do tulejek zaciskowych ER,, PSC 50 A = 100, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308517 32
GTIN	4067263014652
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytys przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie czynne konturu wewnętrznego PSC.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w tulejkach zaciskowych ER, wg normy DIN 6499 – kształt A i B.

w dostawie::

Z powlekaną nakrętką mocującą High-Speed.

Wyp. dodatkowe:

Tuleje zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 lub 613300, rurka chłodziwa nr 309885 i klucz nasadowy nr 309893.

Rurka do chłodziwa i klucz nasadowy nr 309885 i 309893.

Opis techniczny

Ø zewn. D	50 mm
zakres mocowania	2 - 20 mm
Nakrętka mocująca szybkoobrotowa zamienna GARANT nr 309610	32
wymiar A długości wysięgu	100 mm

adapter	PSC 50 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową