

Garant**Oprawki termokurczliwe z kanalikiem doprowadz. chłodziwo, PSC 40 krótkie, Ø mocowania D1: 20mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308560 20
GTIN	4067263014737
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- **Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.**
- **Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Obrobione powierzchnie funkcyjne konturu wewnętrznego PSC.**

Z kanalikiem doprowadzającym chłodziwo i zamkniętymi gwintami.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302417. Przyrządy do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354450.

Rurka do chłodziwa nr 309885; klucz nasadowy nr 309893 i zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.

Opis techniczny

Ø D ₂	33 mm
wymiar A długości wysięgu	85 mm
Ø zewn. D	42 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm
Otwór kanalika chłodzącego	zamknięte

adapter	PSC 40 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe