

**Garant****Oprawki termokurczliwe z kanalikiem doprowadz. chłodziwo, PSC 40 krótkie, Ø mocowania D1: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308560 10
GTIN	4067263014683
Klasa artykułu	31A

**Opis****Wykonanie:**

- **Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.**
- **Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).**
- **Obrobione powierzchnie funkcyjne konturu wewnętrznego PSC.**

Z kanalikiem doprowadzającym chłodziwo i zamkniętymi gwintami.

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

**Wyp. dodatkowe:**

Przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302417. Przyrządy do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354450.

Rurka do chłodziwa nr 309885; klucz nasadowy nr 309893 i zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.

**Opis techniczny**

Ø D <sub>2</sub>	24 mm
Ø zewn. D	32 mm
Ø mocowania D <sub>1</sub>	10 mm
wymiar A długości wysięgu	75 mm
Otwór kanalika chłodzącego	zamknięte

adapter	PSC 40 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe