

Garant**Oprawki termokurczliwe z kanalikiem doprowadz. chłodziwo, PSC 50 krótkie, Ø mocowania D1: 18mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	308562 18
GTIN	4067263014805
Klasa artykułu	31A

Opis**Wykonanie:**

- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.
- Wszystkie chwytaki przetoczone po utwardzeniu (spokojna praca!).
- Obrobione powierzchnie funkcyjne konturu wewnętrznego PSC.

Z kanalikiem doprowadzającym chłodziwo i zamykanymi gwintami.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Wyp. dodatkowe:

Przedłużka do oprawek termokurczliwych nr 302410 – 302417. Przyrządy do oprawek termokurczliwych nr 354210 – 354450.

Rurka do chłodziwa nr 309885; klucz nasadowy nr 309893 i zestaw śrub wyważających nr 309906 rozm. 180.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	80 mm
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
Ø zewn. D	42 mm
Ø D ₂	33 mm
Ø mocowania D ₁	18 mm

adapter	PSC 50 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 26623-1
chłodzenie wewnętrzne	tak
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe