

**Wysokowydajne głowice frez. 7792VX, z otworem, Ø D / liczba ostrzy Z:  
42/4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221908 42/4
GTIN	2050001705914
Klasa artykułu	28R

**Opis****Opis:**

Unikatowa konstrukcja płytek skrawających oraz ich kąt przyłożenia w korpusie frezu znacznie zmniejszają siły promieniowe i odprowadzają je w kierunku osiowym. Bardzo grube płytki skrawające z 4 ostrzami, do najtrudniejszych zastosowań i wysokiej ekonomiczności. Narzędzie ma szczególne zalety przy frezowaniu płaszczyzn i głębokich kieszeni. Ze szlifowanym sfazowaniem Wiper nadaje się również do wcinania oraz obróbki wykańczającej.

**Opis techniczny**

maksymalna głębokość skrawania $a_{p\text{maks.}}$	1,5 mm
Ø ostrzy $D_c$	42 mm
wielkość płytek skrawających	09
śruba mocująca płytki obracane	229918 (T15; 2,1Nm)
długość całkowita $L_{\text{ges}}$	32 mm
Ø otworu uchwyty	16 mm

pasująca wymienna płytką skrawająca	XD.. 0904
Ø D <sub>3</sub>	21 mm
Liczba ostrzy Z	4
chłodzenie wewnętrzne	tak
Frez obiegowy Ø D <sub>min.</sub>	63 mm
Frez obiegowy Ø D <sub>maks.</sub>	82 mm
Długość rampingu dla α <sub>maks.</sub>	20,3 mm
Kąt rampingu α <sub>maks.</sub>	0,85 stopni
Kąt ustawienia κ	12 stopni
Fz Helix	0,7
wykonanie chwytu	z otworem
Zastosowanie frezu	Ramping
Zastosowanie frezu	Frezowanie cyrkulacyjne
Zastosowanie frezu	Wcinanie
Strategia skrawania	HPC
Rodzaj produktu	Głowice z gwintem (RD..10)

## Aksesoria

Śruby mocujące	229918
----------------	--------