

**Wciągnik zębatkowy Tralift™, nośność: 0,25t****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	086019 0,25
GTIN	2050001747013
Klasa artykułu	08Y

Opis**Wykonanie:**

Każdy wciągnik zębatkowy jest poddawany u producenta próbie z zastosowaniem przeciążenia i jest dostarczany z instrukcją eksploatacji i atestem.

Konstrukcja całkowicie stalowa. Łożyska igiełkowe i kulkowe na wszystkich częściach obrotowych. Automatyczny hamulec naciskowy ciężarowy. Możliwość obrotu o 360°, hak ładunkowy odkuwany.

wskazówka:

Nośności do 20 t, pojemnik na łańcuch i sprzęgło poślizgowe po uzgodnieniu.

Opis techniczny

Wielkość skoku normalnego	3 m
siła podnoszenia przy obciążeniu nominalnym	11 daN
materiał obudowy	całkowicie stalowe
Nośność w t	0,25 t
ilość cięgieł łańcuchowych	1
nośność	250 kg

masa	3,2 kg
Rodzaj produktu	Wielokrążek