

**XDLW...SR-D, X500, wielkość płytek skrawających: 12mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 221923 12 |
| GTIN | 4059782505896 |
| Klasa artykułu | 28F |

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

Opis techniczny

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| wielkość płytek skrawających | 12 |
| typ | ST900 |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | XDLW120508-SR-D |
| Promień programowany przy $a_{p\max}$ | 2,5 mm |
| promień naroża | 0,8 mm |
| Gatunek | X500 |
| Materiał ostrza | HM |
| posuw f_z na ząb | 0,3 - 2,5 mm |

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Rodzaj produktu | płytko skrawająca do frezowania |

Dane użytkownika

| | przydatność | V _c | kod ISO |
|-----------------------------------|----------------------|----------------|---------|
| Stal < 750 N/mm ² | nadaje się | 230 m/min | P |
| Stal < 900 N/mm ² | nadaje się | 180 m/min | P |
| Stal < 1100 N/mm ² | nadaje się warunkowo | 140 m/min | P |
| Stal INOX < 900 N/mm ² | nadaje się | 200 m/min | M |
| Stal INOX > 900 N/mm ² | nadaje się | 170 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | nadaje się | 60 m/min | S |
| uniw. | nadaje się | | |
| maksymalnie na mokro | nadaje się | | |
| minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | | |
| suchy | nadaje się | | |
| przyłączy | nadaje się | | |