

**X.LT...ER-D41, SP6519, wielkość płytek skrawających: 06mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	221935 06
GTIN	4059782506046
Klasa artykułu	28E

Opis**Wykonanie:**

Bardzo grube płytki skrawające ze szlifowanym sfazowaniem Wiper.

wskazówka:

Zalecana wartość $a_e = 0,3 \times D$.

Opis techniczny

typ	UNI
wielkość płytek skrawających	0,6
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	XPLT060308-ER-D41
Promień programowany przy $a_{p,max}$	1,37 mm
promień naroża	0,8 mm
Gatunek	SP6519
Materiał ostrza	HM
posuw f_z na ząb	0,3 - 2,5 mm

liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	płytko skrawająca do frezowania

Dane użytkownika

	przydatność	V _c	kod ISO
Stal < 500 N/mm ²	nadaje się warunkowo	280 m/min	P
Stal < 750 N/mm ²	nadaje się	250 m/min	P
Stal < 900 N/mm ²	nadaje się	185 m/min	P
Stal < 1100 N/mm ²	nadaje się	150 m/min	P
Stal < 1400 N/mm ²	nadaje się	130 m/min	P
Stal INOX < 900 N/mm ²	nadaje się	210 m/min	M
Stal INOX > 900 N/mm ²	nadaje się warunkowo	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	nadaje się warunkowo	50 m/min	S
żeliwo szare (sferoidalne)	nadaje się warunkowo	220 m/min	K
uniw.	nadaje się		
maksymalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
minimalnie na mokro	nadaje się warunkowo		
suchy	nadaje się		
przyłącze	nadaje się		