

**HOLEX****Oprawki do tulejek zaciskowych ER, kształt AD, BT 30 A = 60, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 32****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	302747 32
GTIN	4067263015314
Klasa artykułu	32A

**Opis****Wykonanie:**

Stożki zewnętrzny i wewnętrzny szlifowane.

- **Wszystkie chwytty poddane obróbce metodą kulowania (szklanymi mikrokulkami). Klasa wyważenia G6,3 / 18 000 obr./min.**
- **Wysokiej jakości precyzyjna nakrętka mocująca.**

**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym w szczękach mocujących wg **DIN 6499- kształt A i kształt B.**

**w dostawie::**

Z nakrętką mocującą ER.

**Wyp. dodatkowe:**

Tulejki zaciskowe ER nr 308881 – 309434, klucze mocujące ER nr 309680 – 309745 lub nr 613300. Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308802, klucze mocujące AB nr 308820–308835.

**wskazówka:**

odpowiednie nakrętki mocujące nr 309580 lub 309610.

**Opis techniczny**

Zamienne nakrętki mocujące ER	32
zakres mocowania	2 - 20 mm
wymiar A długości wysięgu	60 mm

Klucze mocujące ER,	32
Ø zewn. D	50 mm
do tulejek zaciskowych ER	32
adapter	BT 30 A = 60
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	JIS B6339
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyt z tuleją zaciskową