

HOLEX

Oprawki narzędziowe, kształt B1, promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 30mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319007 30
GTIN	4067263014287
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- **Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.**
- **Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.**
- **Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.**

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

l_2	40 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
Ø chwytu dD ₁	30 mm
b_2	35 mm
l_1	22 mm
h_2	29 mm

h_1	20 mm
b_1	70 mm
h_5	28 mm
h_6	38 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI