



**Oprawki narzędziowe, kształt B1, promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 20mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	319007 20
GTIN	4067263014270
Klasa artykułu	32V

## Opis

### Wykonanie:

- **Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.**
- **Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.**
- **Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.**

### Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

### Norma:

**ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.**

## Opis techniczny

b <sub>2</sub>	30 mm
b <sub>1</sub>	55 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 20
Ø chwytu dD <sub>1</sub>	20 mm
h <sub>1</sub>	16 mm
h <sub>5</sub>	25 mm

$l_1$	16 mm
$l_2$	30 mm
$h_2$	22 mm
$h_6$	30 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI