



Oprawki narzędziowe, kształt B2, promieniowe, lewe, krótkie, Ø chwytu d1: 40mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319017 40
GTIN	4067263201144
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, arkusz 2.

Opis techniczny

b ₂	42,5 mm
b ₁	85 mm
h ₅	32,5 mm
h ₁	25 mm
h ₂	25 mm
Ø chwytu dD ₁	40 mm

Karta danych

l_1	22 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
l_2	44 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/319017-40>