

**Garant****Stemple czworokątne metryczne Ø d = 8 mm, WC/C, 4-kątne: 4mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	293051 4
GTIN	4067263013839
Klasa artykułu	29L

**Opis****Wykonanie:**

Z powłoką o dużej odporności na ścieranie (węgielk wolframu/tlenek węgla). Zoptymalizowana geometria ostrza (kształt zaokrąglony) do przeciągania profilowego w stalach nierdzewnych.

**Zastosowanie:**

Do wykonywania profili **w jednej operacji.**

**Pasuje do:**

Oprawki do stempli nr 293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033.

**wskazówka:**

- **Rozmiary i profile specjalne na zamówienie.**
- **Szczegółowe wartości eksploatacyjne można znaleźć w naszej aplikacji ToolScout.**

**Opis techniczny**

tolerancja	od + 0,07 do + 0,09 mm
rozwartość klucza	4 mm
posuw f w stali INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm
L	9 mm

profil	4-kątne
L <sub>1</sub>	18 mm
Ø d	8 mm
powłoka	WC/C
Rodzaj produktu	Narzędzie do dłutowania rowków i dłutowania profilowego