



Oprawki narzędziowe, kształt B3, promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 30mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319027 30
GTIN	4067263201182
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

h_6	38 mm
h_1	20 mm
b_1	70 mm
l_2	40 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 30
h_5	28 mm

Ø chwytu dD ₁	30 mm
l ₁	22 mm
b ₂	35 mm
h ₂	29 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI