

HOLEX

Oprawki narzędziowe, kształt B3, promieniowe, prawe, krótkie, Ø chwytu d1: 40mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319027 40
GTIN	4067263201199
Klasa artykułu	32V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58 ±2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Z kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zastosowanie:

Głównie do obróbki zewnętrznej.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Opis techniczny

l_1	22 mm
Ø chwytu dD ₁	40 mm
h_6	48 mm
h_2	25 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
b_1	85 mm

h_1	25 mm
l_2	44 mm
h_5	32,5 mm
b_2	42,5 mm
Kształt	B
Rodzaj produktu	Uchwyt narzędziowy VDI